


NETYS PE

Protección práctica y económica
de 600 a 2000 VA



Puntos fuertes

- > Protección ideal y económica para aplicaciones SOHO o TPV
- > Fácil de usar
- > Una solución para los cortes de red y las fluctuaciones de tensión
- > Conexión simplificada
- > Protección para su línea de datos

Conforme con las normas

- > IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- > AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- > CE
- > RCM (E2376)

Tecnología

- > VI "línea interactiva", con AVR, onda escalonada

Certificaciones y verificaciones



Función

Protección para pequeñas aplicaciones de oficina, personales o de punto de venta.

Ventajas

Protección práctica y económica para aplicaciones SOHO o TPV

- Adaptado para proteger las aplicaciones IT en entornos domésticos, de oficina y de venta minorista.
- Una gama completa de seis modelos para adaptar la potencia al consumo del equipo o a la autonomía necesaria.

Fácil de utilizar

- Panel de control con indicadores luminosos LCD/LED que facilitan la supervisión del modo de funcionamiento.

Una solución para los cortes de red y las fluctuaciones de tensión

La función AVR (regulación automática de tensión) integrada estabiliza la tensión de salida y evita los cambios innecesarios al funcionamiento en modo batería, reservándola para eventos críticos de cortes de red.

Conexión simplificada

- Varias tomas IEC 320 (estándar para TI) simplifican la conectividad al equipo informático y los periféricos de TI.

Protección para su línea de datos

- Protección NTP integrada para conexiones LAN/ADSL rente al riesgo de que se produzcan sobretensiones en la línea de datos.

1. Alarma
2. Funcionamiento con batería
3. Funcionamiento normal
4. Encendido/apagado
5. Carga presente
6. Nivel de carga (5 fases)
7. Alarma general
8. Fallo de la batería/cambio de la batería
9. Sobrecarga
10. Capacidad de la batería
11. Modo normal/modo de batería (intermitente)
12. Tensión automática/regulación activa

Características generales

- Carcasa para minitorre.
- Onda escalonada, función AVR (regulación automática de la tensión).
- Panel de control con pantalla LCD.
- Software LOCAL VIEW para la supervisión local del SAI.
- Supresor de línea de datos NTP.
- Hasta 6 tomas de salida del SAI.

- Puerto USB para la gestión del SAI basada en el protocolo HID.
- Software LOCAL VIEW para la supervisión y el apagado local del SAI para Windows, Linux y MAC Osx.

79