

Interrupidores seccionadores UL y CSA

de 16 a 1200 A



Algo en que pensar

- > SOCOMEC también ofrece una gama completa de interruptores seccionadores, con control externo directo o frontal, que cumplen plenamente las normas UL y CSA.
- > Disponemos de un catálogo específico de productos UL/CSA previa solicitud; no dude en ponerse en contacto con nosotros para solicitar su copia.
- > Importante:
Todos los equipos eléctricos diseñados para el mercado norteamericano deben cumplir las normas UL/CSA.

Cumplimiento de normas

- > UL 508
(archivo UL E 173959)
- > UL 98
(archivo UL E 201138)
- > CSA 22.2 n.º 4
(archivo CSA 189705)



Función

Norma UL 508: interruptores seccionadores de corte en carga para el control de motores eléctricos

Garantizan la conexión y desconexión en carga y proporcionan un aislamiento de seguridad para el control de motores de hasta 600 V.

Norma UL 98 y UL 489: interruptores seccionadores de corte en carga

Garantizan la conexión y desconexión en carga y proporcionan un aislamiento de seguridad para todos los circuitos eléctricos de hasta 600 V.

Características generales

SIRCOCUT

- Indicación de apertura positiva
- Montaje en placa trasera o en carril DIN.
- Bloqueo con candado en posición 0 con máx. 3 candados para control externo.
- Puerta bloqueada cuando el interruptor está encendido para dispositivos con accionamiento frontal exterior.

SIRCOCUT

- Indicación de apertura positiva.
- Bloqueo con candado en posición 0 con máx. 3 candados para control externo.
- Puerta bloqueada cuando el interruptor está encendido para dispositivos con accionamiento frontal exterior.


INOSYS LBS

- Corte visible (indicación de la posición de los contactos).
- Función de derivación o disparo por subtensión de 24 a 220 VDC y de 24 a 230 VAC.
- Apertura y cierre independientes de la velocidad de movimiento.
- Sin desclasificación hasta 60 °C y un rango de temperatura de funcionamiento de -25 a +70 °C.

Norma UL 508: control del motor

SIRCO M

Calibre (A)	16	20	25	30	40	60	80
N.º de polos							
3 P	•	•	•	•	•	•	•
4 P	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de accionamiento							
Frontal directo/externo	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de montaje							
Parte delantera/parte trasera	•	•	•	•	•		



sircm_132_a

Norma UL 489: interruptores seccionadores de corte en carga

SIRCO V

Calibre (A)		30
N.º de polos	Tipo de accionamiento	
3 P	Frontal directo/externo	•
3 P + neutro cortado	Lateral directo/externo	•



sirco_092_a_1_cat

Norma UL 98: interruptores seccionadores de corte en carga

SIRCO M y SIRCO

Tipo	SIRCO M			SIRCO					
Calibre (A)	30	60	100	200	400	600	800	1000	1200
N.º de polos									
3 P	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4 P	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de accionamiento									
Exterior frontal	•	•	•	•	•	•	•	•	•



sirco_ul_002_b_1_cat